

NOM DU PRODUIT	MATIERE	INDICE	REPERAGE AXIAL	NASAL	TEMPORAL
Hoyalux iD MyStyle V+ Eyvia 1.74 (11mm à 16mm) Blanc	Organique blanc	1.74	(→)○○	MSV_7	25F & Réf. Géométrie
Hoyalux iD MyStyle V+ Eynoa 1.67 (11mm à 16mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	(→)○○	MSV_5	25F & Réf. Géométrie
Hoyalux iD MyStyle V+ Eyas 1.60 (11mm à 16mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.60	(→)○○	MSV_3	25F & Réf. Géométrie
Hoyalux iD MyStyle V+ PNX 1.53 (11mm à 16mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.53	(→)○○	MSV_X	25F & Réf. Géométrie
Hoyalux iD MyStyle V+ 1.50 (11mm à 16mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.50	(→)○○	MSV_1	25F & Réf. Géométrie
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act Eyvia 1.74 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc	Organique blanc	1.74	(→)∩∩	LX_7C ou LX_7H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act Eynoa 1.67 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	(→)∩∩	LX_5C ou LX_5H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act Eyas 1.60 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.60	(→)∩∩	LX_3C ou LX_3H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act PNX 1.53 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.53	(→)∩∩	LX_XC ou LX_XH	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act 1.50 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.50	(→)∩∩	LX_1C ou LX_1H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ Eyvia 1.74 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc	Organique blanc	1.74	(→)∩∩	L_7C ou L_7H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ Eynoa 1.67 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	(→)∩∩	L_5C ou L_5H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ Eyas 1.60 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.60	(→)∩∩	L_3C ou L_3H	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ PNX 1.53 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.53	(→)∩∩	L_XC ou L_XH	25F
Hoyalux iD LifeStyle V+ 1.50 Clarity ou Harmony (11mm - 14mm) Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.50	(→)∩∩	L_1C ou L_1H	25F
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm Eynoa 1.67 Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	(→)○○	CD5 ou SP5	TF 250
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm Eyas 1.60 Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.60	(→)○○	CD3 ou SP3	TF 250
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm 1.60 Dynamic Sphere Polarisant	Organique polarisant	1.60	(→)○○	CD3 ou SP3	TF 250
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm PNX 1.53 Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.53	(→)○○	CDX ou SPX	TF 250
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm 1.50 Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.50	(→)○○	CD1 ou SP1	TF 250
Hoyalux Summit CD ou PRO TrueForm 1.50 Dynamic Sphere Polarisant	Organique polarisant	1.50	(→)○○	CD1 ou SP1	TF 250
Amplitude TrueForm Eynoa 1.67 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	○○	AS5 ou A5	TF 250
Amplitude TrueForm Eyas 1.60 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.60	○○	AS3 ou A3	TF 250
Amplitude TrueForm 1.60 Dynamic Sphere Polarisant (11mm - 15mm)	Organique polarisant	1.60	(→)○○	AS3 ou A3	TF 250
Amplitude TrueForm PNX 1.53 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.53	○○	ASX ou AX	TF 250
Amplitude TrueForm 1.50 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.50	○○	AS1 ou A1	TF 250
Amplitude TrueForm 1.50 Dynamic Sphere Polarisant (11mm - 15mm)	Organique polarisant	1.50	(→)○○	AS1 ou A1	TF 250
Amplitude Eynoa 1.67 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.67	○○	AS5 ou A5	250
Amplitude Eyas 1.60 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.60	○○	AS3 ou A3	250
Amplitude PNX 1.53 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity	Organique blanc / Photochromique	1.53	○○	ASX ou AX	250
Amplitude 1.50 (11mm - 15mm) Blanc/Sensity/Transitions Signature VII	Organique blanc / Photochromique	1.50	○○	AS1 ou A1	250
Amplitude M 1.52 (11mm - 15mm) Blanc/Fotolux	Minéral blanc/Photochromique	1.52	○○	AS1 ou A1	250
Indevia iQ 1.67 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.67	(→)○○	INIQS4 ou INIQ4	25F
Indevia iQ 1.60 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.60	(→)○○	INIQS3 ou INIQ3	25F
Indevia iQ 1.53 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.53	(→)○○	INIQS2 ou INIQ2	25F
Indevia iQ 1.50 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.50	(→)○○	INIQS1 ou INIQ1	25F
Freevia iQ 1.67 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.67	○○	FRIQS4 ou FRIQ4	250
Freevia iQ 1.60 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.60	○○	FRIQS3 ou FRIQ3	250
Freevia iQ 1.53 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.53	○○	FRIQS2 ou FRIQ2	250
Freevia iQ 1.50 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.50	○○	FRIQS1 ou FRIQ1	250
Sensona iQ 1.67 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.67	○○	SAIQS4 ou SAIQ4	250
Sensona iQ 1.60 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.60	○○	SAIQS3 ou SAIQ3	250
Sensona iQ 1.53 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.53	○○	SAIQS2 ou SAIQ2	250
Sensona iQ 1.50 (11mm - 14mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.50	○○	SAIQS1 ou SAIQ1	250
Ampia iQ 1.67 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.67	○○	APIQS4 ou APIQ4	250
Ampia iQ 1.60 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.60	○○	APIQS3 ou APIQ3	250
Ampia iQ 1.53 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.53	○○	APIQS2 ou APIQ2	250
Ampia iQ 1.50 (11mm - 15mm) Blanc / Suntech Intense	Organique blanc / Photochromique	1.50	○○	APIQS1 ou APIQ1	250
Verres à profondeur de champ					
Hoyalux iD WorkStyle V+ Eynoa 1.67 Close/Screen/Space 1.50 (18mm à 24mm)	Organique blanc	1.67	(→)○○	WSV5	25F & Géométrie + Couloir
Hoyalux iD WorkStyle V+ Eyas 1.60 Close/Screen/Space 1.50 (18mm à 24mm)	Organique blanc	1.60	(→)○○	WSV3	25F & Géométrie + Couloir
Hoyalux iD WorkStyle V+ 1.50 Close/Screen/Space 1.50 (18mm à 24mm)	Organique blanc	1.50	(→)○○	WSV1	25F & Géométrie + Couloir
Hoyalux iD WorkStyle Eynoa 1.67	Organique blanc	1.67	(→)○○	IC5	25F
Hoyalux iD WorkStyle Eyas 1.60	Organique blanc	1.60	(→)○○	IC3	25F
Hoyalux iD WorkStyle 1.50	Organique blanc	1.50	(→)○○	IC1	25F
Lecture B TrueForm Eyas 1.60	Organique blanc	1.60	○○	L3	TF 15
Lecture B TrueForm 1.50	Organique blanc	1.50	○○	L1	TF 15
Lecture A TrueForm 1.50	Organique blanc	1.50	(→)○○	AP1	TF
Lecture B Eyas 1.60	Organique blanc	1.60	○○	L3	15
Lecture B 1.50	Organique blanc	1.50	○○	L1	15
Lecture A 1.50	Organique blanc	1.50	(→)○○	AP1	-